

Насадки и виды фрез

ВЫПОЛНИЛА: ПОПОВА КСЕНИЯ
ГРУППА: 203-ТЭУ

Виды насечек для фрез

- Самые мягкие имеют желтую насечку,
- мягкие — красную,
- средние — синюю,
- грубые — зеленую и черную

Для некоторых видов работ также пригодятся мягкие, и совсем редко — грубые.

Алмазные фрезы




Фреза-пламя (бор алмазный)

Он поможет вам при работе с кожей: при обработке боковых валиков, удалении трещин и мозолей.

Фреза-игла (бор алмазный)

С помощью нее приподнимают кутикулу (для дальнейшего удаления сухой части), вычищают птеригий и обрабатывают боковые валики.






Фреза-шар (бор алмазный)

Используется для раскрытия боковых валиков и обработки кутикулы. Также применяется в педикюре для удаления стержневых мозолей.

Фреза-цилиндр

Поможет вам в моделировании арки ногтя (при наращивании и работе с натуральной ногтевой пластиной), также эффективно удалит мозоли и натоптыши на стопах.



Фреза «Чечевица» или «Пуля». Данную фрезу применяют в работе для удаления птеригия после поднятия и раскрытия кутикулы конусом.

Твердосплавные фрезы



Заостренная кукуруза.

Для снятия искусственного материала, обработки мозолей и натоптышей.

Конус, грубая.

Для снятия искусственного материала, работы при гипергидрозе и гиперкератозе стопы.



Керамические фрезы



Конус, средняя.

Для снятия искусственного материала, обработки трещин

Конус с двойной крестообразной нарезкой грубая

Обработка гиперкератоза

Удаление мозолей и натоптышей



Диски

На выбор представлено 5 диаметров:

Baby-самый маленький, диаметр 10мм. Используется для точечных мозолей и раскрытия трещин.

S -15мм. Помогает в работе с мозолями, а также труднодоступными местами и пальцев ног.

M – 20мм. Универсальный для пяток и средней площади обработки.

L – 25мм. Для снятия грубости со всей стопы.

XL – 30мм. Для быстрой обработки всей стопы.

Есть еще разные абразивности:

80 grit – для очень грубой кожи

100 grit – для грубой кожи

180 grit – для кожи средней огрубелости

240 grit – для шлифовки

320 grit – для полировки



Колпачки

Абразивности:

- 60-80 grit – грубые колпачки абразивные, для педикюра их используют в первую очередь, снимая слой сухой кожи.
- 150 – средняя абразивность, подойдут для зашлифовки;
- 280-320 – самое деликатное воздействие, используются для финишной полировки при проведении аппаратного педикюра.

Скорость при которой можно использовать эти насадки:

Если насадки абразивные для педикюра диаметром 5-7 мм, то максимальная скорость – 25-15 тыс. оборотов/мин.;

- 11-13 мм – 12 тыс. об/мин.;
- 16 мм – 10 тыс. об/мин. Если ее превысить, можно сломать основу.



Фрезы полировщики

По степени зернистости и мягкости обработки различают:

- грубые фрезы для шлифования — для маникюра и педикюра при гипергидрозе и гиперкератозе, первичной обработки стоп, пространства между пальцами, борьбы с заметными неровностями, шероховатостями и мозолями;
- средние полировщики — с их помощью работают с небольшими ороговениями, грубой, иссушенной кутикулой, слоящимися, утолщенными ногтями;
- тонкие насадки — ими удобно полировать ногти, обрабатывать диабетическую стопу, деликатные участки в углах ногтевой пластины;
- мягкие насадки из ткани (фетра, замши, муслина, хлопка и так далее) — предназначены для снятия пыли с поверхности перед нанесением покрытия, финальной полировки ногтей и кожи маслом, втирания воска, парафина.

Полировщик силикон-карбидный



Шлифовщик корундовый



Полировщик Тонкий

